


嚮導管路

NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

料號: 552254

FESTO

適用於馬達控制器 CMMS-ST 和 CMMP-AS.



技術參數

特性	值
Cable identification	Without inscription label holder
裝配位置	任何
產品重量	570 g
電氣連接 1	Straight plug, Sub-D, 25-pin
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
電氣連接 2	Open end, 26-wire
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	26
Electrical connection 2, occupied pins/wires	26
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	3.9 A
容許的電流負載	3.9 A
浪湧強度	0.8 kV
Shielding	是
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求
電纜的最小彎折半徑	220 mm
Bending radius, fixed cable installation	>= 220 mm
電纜直徑	10.8 mm
電纜直徑公差	± 0,2 mm
電纜結構	5x(2x0,25)+16x0,25
導體的額定截面	0.25 mm ²
端子截面	0.25 mm ²
導線末端	導線末端套圈 Pin terminal
防護等級	IP20
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Copper alloy, tinned 鍍鎳和鍍金
Material insulation	PVC