

電接口


CPV10-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE

料號: 552559

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
Fieldbus接口	AS-I介面: 扁平電纜插頭 負載電壓: 扁平電纜插頭
特殊驅動器的診斷	短路/過載, 輸入
閥位的最大數量	4
電磁線圈的最大數量	4
極性保護	用於所有工作電壓接口
每個設備的從動數量	1
DC工作電壓, AS-I接口	26.5 ... 31.6 V
彈跳時間, 輸入	3 ms
負載電壓的注意事項	通過負載電壓接口(24 V DC)
負載電壓範圍	21.6 ... 26.4 V
最大輸入口數量	4
額定DC操作壓力, AS-I接口	26.5 V
額定電壓 DC	24 V
殘餘波動, AS-I接口	20 mVss
殘餘波動, 負載電壓	4 Vss
切換等級	訊號 0: ≤ 5 V 訊號 1: ≥ 11 V
AS-I 接口和負載電壓接口通電時的電流消耗	輸入: 200 mA 電子部件: 20 mA 閥: 115 mA (取決於閥的類型)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	151 g
輸入特性	符合 IEC 1131-2 第2類
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
編址範圍	1A ... 31A (0) 1B ... 31B 透過AS-I編址設備進行調整
電氣絕緣, fieldbus接口	光電耦合器
特殊總線的LED顯示	ASi: AS-I介面運行模式 Aux/Pwr: AS-I電源 故障: AS-I介面錯誤
特殊產品的LED顯示	0 ... 3: 輸入口的開關狀態 12/14: 閥的切換狀態 (閥上)
產品ID	ID-Code: ID=Ah, ID1=7h, ID2=7h IO-Code: 7h

特性	值
	型材: S-7.A.7
Material cover	PA-加強
Material seals	CR NBR
Material housing	壓鑄鋁
材料備註	符合 RoHS