


設定點模組

MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

料號: 546224

FESTO

用於比例技術。



技術參數

特性	值
顯示, 實際設定值	黃色 LED
預備狀態顯示	綠色 LED
工作電壓範圍 DC	20 ... 30 V
輸入阻抗, 外部設定值輸入	比較典型的 100 kOhm
輸入阻抗, 設定值輸入	3 kOhm
可調輸出電壓	0 ... 10 V
24VDC時的電力消耗	1.5 W
最大輸出電流	27 mA
殘餘波動	10 %
電壓, 外部設定值輸入	0 ... 10 V
電源電壓設置參數設定	10 ... 10.6 V
電源電流設置參數設定	6 ... 6.36 mA
電位計, 外部設定值輸入	2.5 ... 10 kOhm
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 60 °C
裝配位置	任何
產品重量	80 g
端子截面	2.5 mm ²
電氣連接	螺紋介面
安裝類型	具頂部導軌