

吸附式乾燥器

PDAD-51-G3/8

料號: 552173

FESTO

用於乾燥和乾淨的氣源。



技術參數

特性	值
裝配位置	垂直 水平
設計結構	冷再生型吸附乾燥器
輸入壓力 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行 No water in liquid form
壓力露點	-40 °C
降低流量的壓力露點	-70 °C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:1:2] 在 -70°C 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:2:2] 在 -40°C
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	24,000 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金