

吸附式乾燥器

PDAD-73-G1/2

料號: 552174

FESTO

用於乾燥和乾淨的氣源。



技術參數

特性	值
裝配位置	垂直 水平
設計結構	冷再生型吸附乾燥器
輸入壓力 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC UK regulation for pressure equipment
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行 No water in liquid form
壓力露點	-40 °C
降低流量的壓力露點	-70 °C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:1:2] 在 -70°C 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:2:2] 在 -40°C
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	31,000 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金