


# 旋轉模組 ERMB-25

料號: 552707

FESTO

電動的輸出介面和氣壓半旋轉缸DRQD一樣。



## 技術參數

特性	值
尺寸	25
設計結構	機電式旋轉模組 具齒輪皮帶
裝配位置	任何
旋轉角度	環狀的
齒輪單位比率	4:1
產品重量	1,460 g
傳動齒輪直徑	8 mm
齒輪皮帶斜度	3 mm
最大輸出速度	300 1/min
最大輸入速度	1,200 1/min
最大驅動扭矩	2.2 Nm
無負載時的驅動扭矩	< 0.18 Nm
環境溫度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material of drive shaft	鍛造鋁合金 電鍍 高合金鋼, 耐腐蝕
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material toothed belt	氯丁橡膠具玻璃纖維