


L型快插式螺紋接頭,長

QSLF-G1/4-10

料號: 556848

FESTO

金屬, 具外六角, 耐高溫達150°C.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	3
食品安全	製造商聲明
環境溫度	0 ... 150 °C
授權	Germanischer Lloyd
最大緊固扭矩	15 Nm
產品重量	47.7 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	用於10mm 外徑的氣管
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 鍍鎳
螺紋密封的材料訊息	FPM
氣管密封的材料訊息	FPM