


聯軸器

EAMC-30-35-8-9

產品代號: 558903

FESTO

Suitable for cantilever axis EGSA.



技術參數

特性	值
支架直徑 1	8 mm
支架直徑2	9 mm
尺寸	30
裝配位置	任何
最高速度	12,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	6.06 kgmm ²
可傳遞扭矩	5.1 Nm
產品重量	45 g
材料備註	符合 RoHS