

直線驅動器

ELGL-LAS-30- -

料號: 560753

FESTO

具氣壓軸承和線性馬達



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|----------------------|-----------------------------------|
| 工作行程 | 1 ... 1,740 mm |
| 尺寸 | 30 |
| 裝配位置 | 水平 |
| 導向 | 氣墊軸乘 |
| 設計結構 | 導向 具整合的位移編碼器 電動直線驅動器 |
| 馬達類型 | 直線 AC 伺服馬達 |
| 測量方式: 位移編碼器 | 磁鐵 |
| 溫度監控 | PTC 電阻 |
| 最高速度 | 4 m/s |
| 重複精度 | +/-0,01 mm |
| 聯結電壓 | 600 V |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 電磁輻射 | 無 |
| 最高馬達溫度 | 75 °C |
| 標準溫度 | 23 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | 0 ... 40 °C |
| 授權 | C-Tick |
| 最大進給力 F _x | 56 N |
| 電氣連接 | 插頭 |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 材料訊息, 型材 | 鋼 |
| 材料備註 | 含有 PWIS 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 電鍍 鍛造鋁合金 |