


# 水分離器

## MS6N-LWS-1/4-U-V

料號: 564871

FESTO

冷凝水排放, 透過全自動冷凝水排放閥



### 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自動
設計結構	離心式分離器
最大冷凝物容積	38 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
冷凝分析度	99 %
操作壓力	2 ... 12 bar
標準額定流量	2,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	820 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material screen	PA