



# 電磁閥

## MHJ9-QS-1/4-HF/LP-U

料號: 567794

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	2/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	9 mm
標準額定流量	160 l/min
操作壓力	0.5 ... 4 bar
設計結構	具彈簧回位的提動閥
復位類型	空氣彈簧
防護等級	IP40
網柵尺寸	9.5 mm
操作注意事項	無流動時請勿操作 用於具流量的整合安裝, 最大環境溫度 45°C.
密封原理	硬性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
b 值	0.36
C 值	0.66 l/sbar
最大切換頻率	500 Hz
Switching time on at 4 bar and 24 V in new condition	1 ms
Switching time off at 4 bar and 24 V in new condition	0.4 ms
Switching time on at 4 bar and 48 V in new condition	0.8 ms
Switching time off at 4 bar and 48 V in new condition	0.4 ms
Switching time on at 4 bar and 12 V in new condition	1.3 ms
Switching time off at 4 bar and 12 V in new condition	0.5 ms
Switching time on at 0.5 bar and 24 V in new condition	0.8 ms
Switching time off at 0.5 bar and 24 V in new condition	0.5 ms
切換開啟時間公差	+/-15 %
切換關閉時間公差	+15%/-25%
工作電壓範圍 DC	12 ... 53 V
循環功率	100%
Note regarding operating voltage	僅與電纜 MHJ9-KMH-...
Coil resistance	2.5 Ohm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
環境和介質溫度的限制	和切換頻率相關
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 50 °C
Max. permissible solenoid surface temperature	120 °C
介質溫度	-5 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	30 g
電氣連接	KMH 插頭 2-pin
安裝類型	選配 線路安裝

特性	值
	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	QS-1/4
氣壓連接, 氣口 2	QS-1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR
Material housing	PA-加強
Material screws	鋼