


電氣底座

CAPC-F1-E-M12

料號: 570042

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus接口	2 x M12 插座, 5 pin
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
最大電源供應	4 A
額定工作電壓 DC	24 V
授權	c UL us - Listed (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	85 g
電纜長度	20 m
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA