


# 日誌

## EAMB-16-7-8X15-8X10

料號: 558034

FESTO

用來適應具空心軸的驅動器



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	8 mm
支架直徑2	8 mm
尺寸	50
額定長度	15 mm
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.45 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	4.5 Nm
產品重量	20.2 g
材料備註	符合 RoHS