


聯軸器

EAMC-42-66-11-12

料號: 558313

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	11 mm
支架直徑2	12 mm
尺寸	42
額定長度	66 mm
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	45.5 kgmm ²
可傳遞扭矩	17 Nm
產品重量	166 g
材料備註	符合 RoHS