



# 開關閥

## MS9-EM-NG-S-VS

料號: 562954

FESTO

手動, 具消音器, 氣流方向: 從左到右.



### 技術參數

特性	值
系列	MS
尺寸	9
網柵尺寸	90 mm
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	手動
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
復位類型	強迫制導
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 雙穩態
操作壓力	0 ... 20 bar
標準額定流量	18,000 l/min
標準額定流量 2-3	14,100 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
聲壓等級	93 dB(A)
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	任何
產品重量	2,400 g
氣壓連接, 氣口 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁