



垂直壓力隔離板

VMPA1-HS

料號: 567805

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	10 mm
裝配位置	任何
氣壓垂直堆疊	1的關閉
操作壓力	3 ... 8 bar
標準額定流量通氣	103 l/min
標準額定流量通氣孔	213 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	60 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上 在單個底座上
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 PA-加強