


**匯流排節點**  
**CTEU-CO**  
料號: 570038

FESTO



**技術參數**

特性	值
通訊協定	CANopen
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	40 mm x 91 mm x 50 mm
網柵尺寸	40 mm
安裝類型	On electrical interface On electrical connection block
產品重量	90 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
Note on degree of protection	裝配狀態 Unused connections sealed
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
特殊產品的LED顯示	PS: 電子元件的工作電壓和負載電源 X1: 系統狀態模組 I 接口 1 X2: 系統狀態模組 I 接口 2
特殊總線的LED顯示	IO: I/O 狀態 MNS: 網絡狀態
診斷	Communication error System diagnostics 低電壓
控制元件	DIL 開關
fieldbus接口的注意事項	Optional connection technology with accessories: Optional connection technology with accessories: micro style (plug connector/socket M12x1 A-coded, 5-pin, degree of protection IP65), open style (terminal strip, 5-pin, degree of protection IP20) Open Style (screw terminal, 5-pin, degree of protection IP20)
Fieldbus介面	CAN-Bus
Fieldbus interface, protocol	CANopen
Fieldbus interface, type of connection	插頭
Fieldbus interface, connection technology	Sub-D
Fieldbus interface, number of pins/wires	9
Fieldbus介面, 電絕緣	是
Fieldbus介面, 傳輸速度	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s

特性	值
用於輸入的最大位址容量	8 Byte
Note on inlets	Expandable to max. 16 bytes
用於輸出的最大位址容量	8 Byte
輸出注意事項	Expandable to max. 16 bytes
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction
內部循環時間	1 ms per 1 byte of user data
配置支援	EDS文件
附加功能	- 經由SDO來取得非週期的數據 Emergency Message
Power supply, function	Electronics and load
Power supply, type of connection	插頭
Power supply, connection technology	M12x1, B-coded to EN 61076-2-101
Power supply, number of pins/wires	5
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
最大電源供應	4 A
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 65 mA