


## 移載模組

EHMY-LP-EGC-220-TB-HD- -

料號: 8004617

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
傳動齒輪的有效直徑	66.21 mm
工作行程	200 ... 4,500 mm
Required flatness of the mounting surfaces	0.1 mm/m
齒輪皮帶延伸	0.29 %
齒輪皮帶斜度	8 mm
裝配位置	水平
設計結構	Electromechanical linear module 具齒輪皮帶
位置檢測	用於近接感測器
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最高速度	5 m/s
重複精度	±0,1 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP40
環境溫度	5 ... 45 °C
最大進給力 F <sub>x</sub>	1,800 N
恆定進給	208 mm/U
材料備註	符合 RoHS