


# 電磁線圈

## VACF-B-C1-16B

料號: 8030815

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz



### 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 裝配位置   | 任何   |
| 符合標準   | IEC 61010-1  |
| 循環功率   | 100 %  |
| 絕緣等級   | H  |
| 線圈的特性參數                                      | 110/120 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 4.4 VA, holding power 3.3 VA |
| 浪湧強度   | 2.5 kV   |
| 污染程度   | 3  |
| 容許的電壓波動                                      | +/- 10 %   |
| 授權   | c UL us - Recognized (OL)  |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment                        |
| 環境和介質溫度的限制                                   | -20 - 50 °C  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 2 - Moderate corrosion stress                                      |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 介質溫度   | -20 ... 50 °C  |
| 防護等級   | IP65   |
| 環境溫度   | -20 ... 60 °C  |
| 產品重量   | 51 g   |
| 電氣連接   | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>符合 EN 175301-803 標準        |
| 安裝類型   | 具滾花螺帽  |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |
| Material housing                             | PA<br>鋼  |
| Material solenoid coil                       | 銅<br>鋼<br>Thermoplastic  |
| Material winding                             | 銅  |