


安裝組件 SAMH-S-N8-S-MK

料號: 575815

FESTO

Tamper protection to EN ISO 13849-2 for proximity sensor.



技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
材料備註	符合 RoHS
環境溫度	-40 ... 85 °C
安裝類型	偵測 收緊 可以從上方插入到槽內
最大緊固扭矩	0.6 Nm
產品重量	1.88 g
Material cover cap	PA
Material clamping block	高合金鋼
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L