


# 氣控閥

## VUWS-20

料號: 576517

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
閥功能	2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
驅動類型	氣壓
閥尺寸	21 mm
標準額定流量	500 ... 700 l/min
操作壓力	1.5 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊 提動閥座
復位類型	機械彈簧 空氣彈簧
授權	c UL us - Recognized (OL)
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部 內部的
流量方向	一定條件下可逆
Pilot pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
嚮導壓力	1.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
排氣接口	非管道式
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁 經過噴塗
Material Piston slide	鍛造鋁合金
Material screws	電鍍鋼