



# 電磁閥

## VSNC-FC-M52-MD-N14-FN

料號: 577272

FESTO

NAMUR valve 1/4", monostable, FN armature system.



### 技術參數

| 特性  | 值   |
|---|---|
| 閥功能   | 5/2 or 3/2, convertible                     |
| 驅動類型  | 電動  |
| 寬度  | 32 mm                                       |
| 標準額定流量  | 1,250 l/min                                 |
| Operating pressure MPa                              | 0.25 ... 0.8 MPa                            |
| 操作壓力  | 2.5 ... 8 bar                               |
| 設計結構  | 活塞滑塊  |
| 復位類型  | 機械彈簧  |
| 認證核發部門  | DNVGL-TAA000011J                            |
| 排氣功能  | 可節流   |
| 密封原理  | 軟性  |
| 裝配位置  | 任何  |
| 符合標準  | VDI/DE 3845 (NAMUR)                         |
| 手動控制  | 位置鎖定<br>推力                                  |
| 嚮導類型  | 由嚮導控制                                       |
| 嚮導氣源  | 內部的   |
| 流量方向  | 不可逆   |
| Overlap   | Positive overlap                            |
| Signal status display                               | 具配件   |
| b 值   | 0.4   |
| C 值   | 5.2 l/sbar                                  |
| Standard nominal flow rate, exhaust air return 4->3 | 110 l/min                                   |
| 關閉時間  | 92 ms                                       |
| 開啟時間  | 35 ms                                       |
| 循環功率  | 100 %                                       |
| 線圈的特性參數   | See solenoid coil, to be ordered separately |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 注意: 操作和嚮導介質   | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                          |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 2 - Moderate corrosion stress               |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B2-L                              |
| 介質溫度  | -20 ... 60 °C                               |
| 環境溫度  | -20 ... 60 °C                               |
| 產品重量  | 415 g                                       |
| 安裝類型  | 具通孔   |
| 排氣接口  | 非管道式  |
| 氣壓連接, 氣口 1  | 1/4 NPT                                     |
| 氣壓連接, 氣口 2  | NAMUR 孔型                                    |
| 氣壓連接, 氣口 3  | 1/4 NPT                                     |
| 氣壓連接, 氣口 4  | NAMUR 孔型                                    |
| 氣壓連接, 氣口 5  | 1/4 NPT                                     |
| 材料備註  | 符合 RoHS                                     |
| Material seals                                      | NBR   |
| Material housing                                    | 鍛造鋁合金                                       |
| Material screws                                     | 電鍍鋼   |