


# flow transmitter SFTE-1U-Q4-B-2.5K

料號: 8058511

FESTO



## 技術參數

特性	值
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
材料備註	符合 RoHS
測量變量	Mass flow rate Volumetric flow rate
流量方向	具有單向性
測量原則	熱量的
測量方式	Heat Loss
Flow rate detection range, start value	0 l/min
Flow rate detection range, end value	1 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4] 氮
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
額定溫度	23 °C
重複精度在 ± %FS	1 %FS
類比輸出	1 - 5 V
上升時間	3 ms
最小負載電阻, 電壓輸出	20 kOhm
短路強度	是
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	22 ... 26 V
無效電流	<= 17 mA
極性保護	用於所有電接口
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
安裝類型	線路安裝 具通孔 具配件
裝配位置	任何
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 4 mm
產品重量	40 g
Material housing	PA-加強
防護等級	IP40
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L