

**變徑接頭**  
**NPFC-R-M5-M3-MF**  
料號: 8069227

FESTO



**技術參數**

特性	值
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
容器尺寸	10
操作壓力	-0.95 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 150 °C
產品重量	1.2 g
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M3
材料備註	符合 RoHS