



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
尺寸	15
裝配位置	垂直
設計結構	Linear gantry
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最高速度	4.8 m/s
重複精度	±0,1 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
聲壓等級	70 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 ... 40 °C
Z 方向的最大持續力	100 N
Rated load with maximum dynamic response	1.5 kg
安裝類型	With mounting kit 具溝槽螺帽
材料備註	符合 RoHS