



電磁閥

VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8-1B2

料號: 8036676

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 閥功能 | 3/2 常閉, 單穩態 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 閥尺寸 | 31 mm |
| 標準額定流量 | 1,600 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.25 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 2.5 ... 10 bar |
| 設計結構 | 提動閥座 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 防護等級 | IP65 具插頭插座 符合 IEC 60529 |
| 額定尺寸 | 7.9 mm |
| 排氣功能 | 可節流 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手動控制 | 位置鎖定 推力 |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 嚮導氣源 | 內部的 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| Overlap | Underlap |
| b 值 | 0.4 |
| C 值 | 6 l/sbar |
| 關閉時間 | 32 ms |
| 開啟時間 | 13 ms |
| 循環功率 | 100 % |
| 最大正向測試脈衝具 logic 0 | 2,000 µs |
| 最大負向測試脈衝具 logic 1 | 3,600 µs |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 3.3 W |
| 容許的電壓波動 | +/- 10 % |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐振動 | 傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊 | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 嚮導介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 359 g |
| 電氣連接 | Plug pattern type B to EN 175301-803 To industry standard (11 mm) |
| 安裝類型 | 在底座模塊上 具通孔 選配 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-----------------------------|
| 排氣接口 | 非管道式 |
| 嚮導排氣口82 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | HNBR NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Die-cast aluminium, painted |
| Material Piston slide | 鍛造鋁合金 |
| Material screws | 電鍍鋼 |