


# 快速聯軸器插頭

## NPHS-S6-M-G12F

料號: 8059264

FESTO



### 技術參數

特性	值
額定尺寸	7.85 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	49 g
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 G1/2
材料備註	符合 RoHS