


# 齒輪箱

## EMGA-60-A-G5-60P

料號: 8085345

FESTO



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	60 mm
Motor flange size	60 mm
扭轉時的反衝	0.27 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	5:1
最大輸入速度	13,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	24 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.257 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	38 Nm
最大功效	95 %
抗扭力	1.9 Nm/arcmin
產品重量	1,700 g
Gear unit interface, output shaft	60G
Gear unit interface, drive shaft	60P
材料備註	符合 RoHS