

插入接頭 NPQR-DK-G12-Q16

料號: 8085671

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|--|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 12.6 mm |
| Tubing insertion depth | 23.5 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 密封圈 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | 直式結構 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.2 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 12 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 174 psi |
| 操作壓力注意事項 | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C |
| 認證核發部門 | NSF C0556009 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| Food-safe | See declaration of conformity NSF/ANSI 169 |
| 環境溫度 | -5 ... 150 °C |
| Note on ambient temperature | With PUN-H: -20 °C - 60 °C |
| 額定鎖緊扭矩 | 9 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 53 g |
| 安裝類型 | Internal hex A/F 12 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 16 mm |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material of threaded seal | FPM |
| Guard ring material | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material release ring | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Thrust ring material | PPSU |