


## 連接電纜

### NEBL-M8W4-E-7.5-N-LE4

料號: 8065114

FESTO



## 技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104
授權	c UL us - Listed (OL)
認證核發部門	UL E253748
Cable identification	Without inscription label holder
產品重量	275 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, occupied pins/wires	4
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 30 V
額定工作電壓, AC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	5.2 A
浪湧強度	0.8 kV
保護性接地	還未上市
Shielding	否
電纜長度	7.5 m
電纜屬性	Suitable for energy chains
電纜的測試條件	視需求的測試條件
Bending radius, fixed cable installation	>= 15 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 50 mm
電纜直徑	4.8 mm
電纜直徑公差	± 0,15 mm
電纜結構	4x0,5
導體的額定截面	0.5 mm <sup>2</sup>
導線末端	Sheath removed Cut off bluntly
防護等級	IP65 IP67 IP69K
Note on degree of protection	裝配狀態
Special characteristics	耐油
環境溫度	-40 ... 90 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-20 ... 90 °C
儲藏溫度	-40 ... 90 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive

特性	值
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS 不含鹵素
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	黑色
Material housing	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	FPM
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PP