


balancer kit
YHBP-
料號: 8087218



技術參數

特性	值
行程範圍	100 ... 1,990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
支援的動力學	Lifting column Parallel kinematics
極性保護	用於工作電壓
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
操作壓力	4 ... 8 bar
最大行程速度	1 m/s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
循環功率	100 %
額定工作電壓 DC	24 V
殘餘波動	5 %
空載輸出時的電流消耗	2 A
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65
Note on degree of protection	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC 裝配狀態
環境溫度	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
產品重量	4.8 ... 60.5 kg
材料備註	符合 RoHS