


# 轉接組件 DADG-AK-F9-2

料號: 8104804

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	2
基於標準	VDI/VDE 3847-2
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
額定操作壓力	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	壓力露點 10°C 低於環境溫度/介質溫度 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-20 ... 80 °C
產品重量	418 g
材料備註	符合 RoHS
Material adapter	高合金鋼, 耐腐蝕
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	NBR
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕