


# 電磁線圈

## VACC-S13-11-K4-1-EX4A

料號: 8109401

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 驅動類型   | 電動   |
| 裝配位置   | 任何   |
| 切換位置指示器                                      | 否  |
| 循環功率   | 100 %  |
| 所要求的電流消耗                                     | 16 mA  |
| 絕緣等級   | H  |
| 最大輸入功率                                       | 1,2 W  |
| 最大輸入電壓                                       | 32 V   |
| 最大輸入電流                                       | 0,2 A  |
| 線圈的特性參數                                      | 14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W                                       |
| 有效電容   | 非常小  |
| 有效電感   | 非常小  |
| 容許的電壓波動                                      | -15 % / +10 %  |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU-EMV 指導原則<br>根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)                         |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK EX instructions              |
| EU以外的防爆保護認證                                  | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| 認證核發部門                                       | BVS15 ATEXE030X<br>IECEX BVS 15.0020X                            |
| ATEX(防爆) 標準-氣體                               | II 2G  |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵                               | II 2D  |
| 防氣爆  | Ex ia IIC T6, T5 Gb  |
| 防塵爆  | Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db                                  |
| 周遭防爆溫度                                       | T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C<br>T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III   |
| 防護等級   | IP65   |
| 產品重量   | 330 g  |
| 電氣連接   | 端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5  |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |