


匯流排節點 CTEU-VN

料號: 8087559

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H) | 40 mm x 91 mm x 50 mm |
| 網柵尺寸 | 40 mm |
| 安裝類型 | On electrical interface On electrical connection block |
| 產品重量 | 98 g |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 儲藏溫度 | -20 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| Note on degree of protection | 裝配狀態 Unused connections sealed |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| 授權 | RCM Mark |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PA |
| 特殊產品的LED顯示 | PS: 電子元件的工作電壓和負載電源 X1: 系統狀態模組 接口 1 X2: 系統狀態模組 接口 2 |
| 特殊總線的LED顯示 | XF1 AC: network data exchange, port 1 XF1 LI: network active, port 1 |
| 診斷 | Communication error System diagnostics 低電壓 |
| Fieldbus介面 | Ethernet |
| Fieldbus interface, protocol | VARAN |
| Fieldbus interface, type of connection | 2x 插座 |
| Fieldbus interface, connection technology | M12x1, D-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Fieldbus interface, number of pins/wires | 4 |
| Fieldbus介面, 電絕緣 | 是 |
| Fieldbus介面, 傳輸速度 | 100 Mbit/s |
| 用於輸入的最大位址容量 | 32 Byte |
| 用於輸出的最大位址容量 | 32 Byte |
| 參數配置 | Fail-safe reaction IO-Link mode |
| 內部循環時間 | 1 ms per 1 byte of user data |
| 配置支援 | LASAL module |
| 附加功能 | FFT VARAN Splitter |
| Power supply, function | Electronics and load |
| Power supply, type of connection | 插頭 |

| 特性 | 值 |
|-------------------------------------|--|
| Power supply, connection technology | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Power supply, number of pins/wires | 5 |
| 工作電壓範圍 DC | 18 ... 30 V |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 最大電源供應 | 4 A |
| 操作電壓時的內部電流耗損量 | Typ. 65 mA |