


# 平行組件 EAMM-U-30-V20-28AA-44

料號: 8093176

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	30
中心到中心距離	44 mm
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	2.11 kgmm <sup>2</sup>
無負載時的驅動扭矩	0.015 Nm
可傳遞扭矩	0.05 Nm
產品重量	94 g
Interface code, actuator	V20
Interface code, motor in	28AA
材料備註	符合 RoHS