



電磁閥

VMPA14-M1H-EU-PI

料號: 8126788

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
閥尺寸	14 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
操作壓力	3 ... 8 bar
設計結構	具彈簧復位的提升閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65 裝配狀態 符合 IEC 60529
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部
流量方向	不可逆
Overlap	Underlap
Signal status display	是
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
適合真空	否
容許的電壓波動	+/- 25 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-5 ... 50 °C
相對空氣濕度	Max. 90% at 40 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.25 Nm
產品重量	36 g
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12/14	G1/8
嚮導排氣口 82/84	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	內部的
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	PPA 增強型
Material screws	Coated steel