

# Mini 滑塊 DGSS-20-40-E1A

料號: 8164083

FESTO



## 技術參數

特性	值
行程	40 mm
尺寸	20
活塞直徑	20 mm
緩衝	Elastomer cushioning, at both ends, stroke not adjustable
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	軛鐵 活塞桿 滑塊
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
操作壓力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
最高速度	0.5 m/s
重複精度	<= 0,3 mm
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 6
環境溫度	-10 ... 60 °C
在端點位置的衝擊能量	0.05 J
緩衝長度	1 mm
最大輸出力Fy	1,238 N
最大輸出力Fz	1,238 N
最大扭矩Mx	8 Nm
最大扭矩My	4 Nm
最大扭矩Mz	4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
運動質量	209 g
產品重量	513 g
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR PU
Material of guide	NBR PA 高合金鋼
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕