


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

料號: 8119108

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16 mm
裝配位置	任何
設計	For microwell plates
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 100 %
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	24.4 g
安裝類型	With female thread M3
材料備註	符合 RoHS
Material gripper jaws	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylindrical dowel pin	彈簧鋼