


移載模組

EHMY-AS-ELGC-45-BS-KF- -

料號: 8122324

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
工作行程	200 ... 800 mm
Required flatness of the mounting surfaces	0.1 mm/m
螺桿直徑	10 mm
螺桿螺距	10 mm/U
裝配位置	水平
設計結構	Electromechanical linear module 具螺桿
位置檢測	用於近接感測器
最大加速度	15 m/s ²
最高速度	0.6 m/s
重複精度	±0,015 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP40
環境溫度	5 ... 45 °C
最大進給力 F _x	100 N
恆定進給	10 mm/U
材料備註	符合 RoHS