


# Ъглов разпределител VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16

Специф. Номер: 1002516

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel. Over seat version, safety position closed, G thread, nominal width 1".



## Информационен лист

| Белег                                  | Стойност  |
|--|---|
| Конструкция                            | Poppet valve with piston actuator   |
| Тип на задействане                     | пневматичен   |
| Принцип на уплътняване                 | мек   |
| Монтажна позиция                       | по избор  |
| Тип на закрепване                      | Последователен монтаж   |
| Line connection                        | G1 threaded collar to DIN ISO 228   |
| Номинален размер                       | 24 mm   |
| Разпределителна функция                | 2/2 затворен моностабилен   |
| Посока на протичане                    | нереверсивен  |
| Pressure of medium                     | 0 ... 1.6 MPa   |
| Средно налягане                        | 0 ... 16 bar  |
| Номинално налягане на арматурата       | 40  |
| Функция-изходящ въздух                 | недроселируем   |
| Тип на ресет                           | механична пружина   |
| Тип управление                         | С външно управление   |
| Пневматичен извод                      | вътрешна резба G1/8   |
| Operating pressure MPa                 | 0.6 ... 1 MPa   |
| Работно налягане                       | 6 ... 10 bar  |
| Operating pressure                     | 87 ... 145 psi  |
| Среда                                  | Пара<br>инертен газ<br>филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm |
| Посока на потока                       | Above valve seat, for gaseous media   |
| Работна среда                          | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Макс. вискозитет                       | 600 mm <sup>2</sup> /s  |
| Температура на средата                 | -40 ... 200 °C  |
| Температура на околната среда          | -10 ... 60 °C   |
| дебит Kv                               | 12 m <sup>3</sup> /h  |
| Материал-забележка                     | RoHS konform  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III  |
| Material process valve housing         | Отливка от неръждаема стомана   |
| Material number, process valve housing | 1.4408  |
| Material spindle seal                  | PTFE  |
| Material seat seal                     | PTFE  |
| Тегло на продукта                      | 1,600 g   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK     | 3 - Висока корозия под напрежение   |
| Material drive housing                 | високолегирана стомана, неръждаема  |