


電磁線圈

VACN-N-K1-1-10-EX4-M

料號: 8141606

FESTO



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	F
Enamelled wire insulation class	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.6 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex mb IIC T6 Gb
防塵爆	Ex mb tb IIIC T80°C Db
周遭防爆溫度	-20°C <= Ta <= +50°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 50 °C
產品重量	762 g
電氣連接	電纜
電纜直徑	7 mm
電纜長度	10 m
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的 鋼
Material winding	銅