



Разпределител за монтаж на табло SVS-4-1/8

Специф. Номер: 10192

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/2 моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Бугало-седло
Тип на ресет	механична пружина
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:--]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	8 N
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминий