


Ротационен повдигащ модул EHMB-25-100

Специф. Номер: 1095933

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на задвижващия пиньон	8 mm
Работен ход	0 ... 100 mm
Размер	25
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Стъпка на зъбния ремък	3 mm
Монтажна позиция	по избор
Тип на редуктора	Задвижване със зъбен ремък
Конструкция	Електромеханичен ротационен модул със зъбен ремък
Преводно число на редуктор	4:1
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	300 1/min
Макс. входна скорост на въртене	1,200 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. задвижващ момент	2.2 Nm
Макс. сила на подаване Fx	480 N
задвижващ момент при празен ход	< 0.18 Nm
Тегло на продукта	3,347 g
Material of drive shaft	Стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material of drive shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material toothed belt	Полихлоропрен със стъклено влакно