


gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

料號: 8146634
新

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 16 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | Vertical gripper mounting |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -20 ... 70 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 100 % |
| 環境溫度 | 0 ... 40 °C |
| 產品重量 | 95 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material screws | 高合金鋼 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material bracket | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material of centring elements | 高合金鋼 |