



# 單向節流閥

## VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A

料號: 8157627

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 閥功能  | 單向流量控制功能, 用於氣源   |
| 氣壓連接, 氣口 1   | QS-6   |
| 氣壓連接, 氣口 2   | R1/8   |
| 驅動類型   | 手動   |
| 可調元件   | 旋轉手柄, 具鎖定  |
| 安裝類型   | 具螺紋的   |
| 節流方向上的標準額定流量   | 170 l/min  |
| 逆止方向上的標準額定流量   | 110 ... 200 l/min  |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C  |
| Material housing   | PBT  |
| 裝配位置   | 任何   |
| 面寬   | 13 mm  |
| 旋轉能力   | 360° / 可以不連續擺動   |
| 多樣型  | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 0.02 ... 1 MPa   |
| 操作壓力的完整溫度範圍  | 0.2 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 2.9 ... 145 psi  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 270 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 300 ... 360 l/min  |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 注意: 操作和嚮導介質  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)   |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| RSBP classification to CD-0033   | F1a  |
| 無塵室等級  | ISO class 4  |
| 介質溫度   | -10 ... 60 °C  |
| 產品重量   | 9.5 g  |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |
| Material cover   | PBT  |
| Material of dynamic seals  | HNBR   |
| Material threaded bolt   | Steel, chemical nickel-plated  |
| Material release ring  | PBT  |
| Material static seals  | NBR  |