


Ротационен повдигащ модул EHMB-32-200

Специф. Номер: 1098559

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на задвижващия пиньон	12 mm
Работен ход	0 ... 200 mm
Размер	32
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Стъпка на зъбния ремък	5 mm
Монтажна позиция	по избор
Тип на редуктора	Задвижване със зъбен ремък
Конструкция	Електромеханичен ротационен модул със зъбен ремък
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	300 1/min
Макс. входна скорост на въртене	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. задвижващ момент	6.7 Nm
Макс. сила на подаване Fx	750 N
задвижващ момент при празен ход	< 0.5 Nm
Тегло на продукта	6,388 g
Material of drive shaft	Стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material of drive shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material toothed belt	Полихлоропрен със стъклено влакно