


# Въртящо задвижване DSM-T-32-270-CC-A-B

Специф. Номер: 1145106

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ъгъл на демпфериране	12 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 246 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 246 deg
Демпфериране	СС: двустранен демпфер
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	-3 deg
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Работно налягане	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Max. Аксиална сила	75 N
Max. Радиална сила	200 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Допустим инерционен момент	0.05 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	2,075 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of drive shaft	Стомана никелиран
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав