


Въртящо задвижване DSM-T-40-270-FW-A-B

Специф. Номер: 1145132

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Ъгъл на завъртане	0 ... 270 deg
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Работно налягане	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Max. Аксиална сила	120 N
Max. Радиална сила	350 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Тегло на продукта	3,705 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of drive shaft	Стомана никелиран
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав