

# Въртящо задвижване DSR-16-180-P


Специф. Номер: 11910

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Безстепенно регулиране на ъгъла на завъртане. Независима система за спиране с еластични елементи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ъгъл на демпфериране	2.1 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	без
Работно налягане	2 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Nm
Тегло на продукта	300 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M5
Material of drive shaft	Стомана никелиран
Material seals	NBR