

# Прецизен дросел-обратен клапан GRP-10-PK-3

Специф. Номер: 12743

FESTO

служи за прецизна настройка на потока, възвратна функция.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Въртящ бутон със скала
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	3.8 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	95 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Material housing	PA-усилен
Монтажна позиция	по избор
работно налягане от 2 до 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1- $\rightarrow$ 0 MPa (1- $\rightarrow$ 0 bar, 14.5- $\rightarrow$ 0 psi)	1.65 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1- $\rightarrow$ 0 MPa (1- $\rightarrow$ 0 bar, 14.5- $\rightarrow$ 0 psi)	15 ... 50 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6- $\rightarrow$ 0 MPa (6- $\rightarrow$ 0 bar, 87- $\rightarrow$ 0 psi)	5.2 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6- $\rightarrow$ 0 MPa (6- $\rightarrow$ 0 bar, 87- $\rightarrow$ 0 psi)	131 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [5:4:3] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	48 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Алуминиева сплав
Material PK connections	Алуминиева сплав Месинг
Material screws	Стомана